

Comando multifunzione SINTESI.

Terminato l'assemblaggio del telaio fisso e di quello mobile, ottimizzare la scelta delle cerniere in base alla seguente portata: con le cerniere MORSA portata massima Kg 70.

Il comando SINTESI è fornito destro, per renderlo sinistro svitare la vite d'arresto (F) e riavvitarla nel foro opposto.

Eseguire 4 fori di Ø 4,2 (per viti autoformanti M5) rispettando la quota di 24 mm.

Misura 1: A 170 mm, B 169 mm - **misura 2:** A 300 mm, B 233 mm.

Per larghezze battente (L) superiori a 900 mm, usare 2 comandi.

SINTESI multi-function control.

After assembling the outer and inner frames, optimize the choice of hinges according to the following load capacity: with MORSA hinges, max. load capacity 70 Kg. The SINTESI control is supplied in RH version; to convert it into LH version, loose the mounting screw (F), then insert the latter in the opposite hole and tighten it. Drill 4 holes dia. 4.2 (for self-tapping screws M) observing the distance of 24 mm.

Size 1: A 170 mm, B 169 mm - **size 2:** A 300 mm, B 233 mm. For sash width (L) exceeding 900 mm, use 2 controls.

Comande multi-fonctions SINTESI.

Après avoir terminé l'assemblage des châssis ouvrant et dormant, optimiser le choix des paumelles en fonction des critères suivants de portée: paumelles MORSA portée maximum de 70 Kg. La commande SINTESI est fournie montée à main droite; pour la transformer en main gauche, dévisser la vis d'arrêt (F) et la remonter dans le trou opposé. Percer 4 trous de Ø 4,2 (pour les vis auto-formantes M5) en respectant la cote de 24 mm.

Mesure 1: A 170 mm, B 169 mm - **mesure 2:** A 300 mm, B 233 mm. Pour largeurs d'ouvrant supérieures à 900 mm, utiliser 2 commandes SINTESI.

Comando multifuncional SINTESI.

Acabado el ensamble del marco fijo y móvil, elegir las bisagras con referencia al siguiente soporte: con las bisagras MORSA, soporte máximo 70 Kg. El comando SINTESI es montado a la derecha, para cambiarlo de mano destornillar el tornillo de parada (F) y volver a atornillarlo en el agujero opuesto. Hacer 4 agujeros Ø 4,2 (para tornillos autotaladrantes M5) respetando la cota de 24 mm.

Medida 1: A 170 mm, B 169 mm - **medida 2:** A 300 mm, B 233 mm. Para anchuras del batiente (L) superiores a 900 mm, utilizar 2 comandos.

Multifunktions-Öffner SINTESI.

Nach der Montage von Blend- und Flügelrahmen entsprechend den Tragkräften das am besten geeignete Scharnier auswählen. Die max. Tragkraft beträgt für MORSA-Scharniere 70 Kg. Der Multifunktions-Öffner SINTESI ist bei Lieferung für rechts öffnende Fenster eingerichtet. Um ihn auf links öffnende Fenster umzustellen, die Sicherungsschraube losdrehen (F) und in die gegenüberliegende Bohrung einschrauben. 4 Bohrlöcher mit Ø 4,2 mm für selbstschneidende M5 Schrauben ausführen, dabei den Lochabstand von 24 mm einhalten.

Maß 1: A 170 mm, B 169 mm - **Maß 2:** A 300 mm, B 233 mm.. Bei Flügelrahmenbreiten (L) über 900 mm 2 Öffner montieren.

